


# แผ่นควบคุม VABF-S3

หมายเลขชิ้นส่วน: 546837

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                   | ISO 15407-1                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                      |
| ฟังก์ชันตัวควบคุม                      | ค่าคงที่แรงดันขาออก<br>ด้วยการระบายอากาศ        |
| เกจวัดความดันเสริม                     | เป็นไปได้                                       |
| แรงดันขาเข้า 1                         | 0.5 bar...10 bar                                |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| ระดับการป้องกัน                        | IP65<br>NEMA 4                                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...50 °C                                   |
| ประเภทของการยึดแบบเรียงซ้อนแนวดิ่ง     | บนแผ่นโซ่เชื่อมต่อ<br>บนแผ่นเชื่อมต่อแต่ละแผ่น  |
| เกจวัดแรงดันการเชื่อมต่อ               | พร้อมคลิปหนีบ                                   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| แผงควบคุมวัสดุ                         | PA                                              |
| ตัวเรือนตัวควบคุมวัสดุ                 | อลูมิเนียมหล่อ                                  |