


วาล์วไอเสียด่วน
VBQF-U-G18-Q6
หมายเลขชิ้นส่วน: 547532

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	การระบายลมออกอย่างรวดเร็ว
การเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติม	พร้อมตัวเก็บเสียง
ข้อต่อลม 1	QS-6
ข้อต่อลม 2	G1/8
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้
ช่องระบายอากาศมาตรฐาน 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi)	1300 l/min
มาตรฐานอัตราการไหลความดัน 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	350 l/min
แรงดันใช้งาน	0.5 bar...10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ สังกะสีหล่อ
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
ความกว้างปกติ	5 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
คลาสคลีนรูม	คลาส 4 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
ระดับความดันเสียง	75 dB(A)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	85.5 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR