


# วาล์วไอเสียด่วน VBQF-D-G14-E

หมายเลขชิ้นส่วน: 548003

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                     | มูลค่า                                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว                                                   | การระบายลมออกอย่างรวดเร็ว                      |
| ข้อต่อลม 1                                                      | G1/4                                           |
| ข้อต่อลม 2                                                      | G1/4                                           |
| ประเภทของรัด                                                    | ขันสกรูได้                                     |
| อัตราการไหลปกติ 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)           | 1500 l/min                                     |
| ช่องระบายอากาศมาตรฐาน 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi)         | 2500 l/min                                     |
| มาตรฐานอัตราการไหลความดัน 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi) | 960 l/min                                      |
| แรงดันใช้งาน                                                    | 0.5 bar...10 bar                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                  | -20 °C...80 °C                                 |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                                               | อลูมิเนียมหล่อ<br>สังกะสีหล่อ                  |
| สื่อปฏิบัติการ                                                  | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| ความกว้างปกติ                                                   | 7 mm                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                               | ตามต้องการ                                     |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                          | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                                 | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                          | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| คลาสคลีนรูม                                                     | คลาส 4 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                  |
| อุณหภูมิปานกลาง                                                 | -20 °C...80 °C                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                                | 253 g                                          |
| ข้อต่อลม 3                                                      | G1/4                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                                                   | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| ซีลวัสดุ                                                        | NBR                                            |