

โหนดมัลติพิน
VABE-S6-LT-C-S6-R5
 หมายเลขชิ้นส่วน: 549046

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
จำนวนตำแหน่งสายสูงสุด	12 สำหรับสายสวิตช์เดี่ยว 6 สำหรับสาย bistable
กระแสไฟรวมสูงสุด	10 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
ระดับความต้านทานการกักกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกักกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65 NEMA 4
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	760 g
จำนวนการเชื่อมต่อไฟฟ้า	6
ระบบควบคุมไฟฟ้า	หลายขั้ว
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	5 พิน M12 ปลั๊ก
วัสดุหุ้ม	ปะ
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ