

Cover
VAEM-S6-C-S10-R5
หมายเลขชิ้นส่วน: 549049

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จำนวนตำแหน่งขั้วสูงสุด	10 สำหรับขั้วแบบไบสเตเบิล 20 สำหรับขั้วโมโนสเตเบิล
กระแสไฟรวมสูงสุด	10 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
ระดับความต้านทานการกักกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกักกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65 NEMA 4
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	230 g
จำนวนการเชื่อมต่อไฟฟ้า	10
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	5 พิน M12 ปลั๊ก
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA