

โซลินอยด์คอยล์
MD-2-24VDC-PA
หมายเลขชิ้นส่วน: 549903

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
รอบการทำงาน	100%
ลักษณะขดลวด	24VDC: 6.8W
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...50 °C
ขั้นสูงแรงบิดสูงสุด	0.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	110 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803
ประเภทของรีด	ด้วยนอตเกลียว
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุของโซลินอยด์คอยล์	เทอรโมเซต ทองแดง เหล็ก
วัสดุที่เคลือบ	ทองแดง