

ที่เสียบปลั๊กพร้อมสาย KMYZ-4-5,0-B-EX

หมายเลขชิ้นส่วน: 550482

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การจำแนกทางทะเล	ดูใบรับรอง
ประเภทของรีด	บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M2
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	62.5 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ทำมุมได้ สายเคเบิล การออกแบบสี่เหลี่ยม MSZB
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	3 V...36 V
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	1 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	900 V
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ไม่พร้อมใช้งาน
ความยาวสายเคเบิล	5 m
คุณสมบัติสาย	ค่าเริ่มต้น
การประกอบสายเคเบิล	2 x 0.35 มม. ²
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุปลอกสาย	พีวีซี
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	สืบริอนซ์