


ห้องข้อต่อ
EAMK-A-D32-44A/C
หมายเลขชิ้นส่วน: 551006

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	190 g
ตัวกระตุ้นหีสอนเตอร์เฟส	D32 D32C
ตัวเรือนคลัตช์หีสอนเตอร์เฟส	44A 44C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS