

**ท่อลมพลาสติก**  
**PEN-16X2,5-SW-100**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 551443

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| นอก Ø                                  | 16 mm                                                                       |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล   | 122 mm                                                                      |
| Øภายใน                                 | 10.8 mm                                                                     |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                  | 57.5 mm                                                                     |
| คุณสมบัติของท่อ                        | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน                                                       |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi           |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน          | น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่ 0 - 50 °C                                           |
| อนุญาต                                 | MOT                                                                         |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | B 013277 0506 00                                                            |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                              |
| คลาสคิลินรัม                           | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -30 °C...60 °C                                                              |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว                | 0.1029 kg/m                                                                 |
| พอร์ทลม                                | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 16 มม.                                             |
| สี                                     | สีดำ                                                                        |
| ความแข็งผิ                             | D 52 +/-3                                                                   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                      |
| วัสดุท่อ                               | โพลียูรีเทน                                                                 |