

**ท่อลมพลาสติก**  
**PEN-10X1,5-BL-300**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 551447

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                   | มูลค่า                                                                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| นอก Ø                                         | 10 mm                                                                       |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล          | 40 mm                                                                       |
| Øภายใน                                        | 7 mm                                                                        |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                         | 23.5 mm                                                                     |
| คุณสมบัติของท่อ                               | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน                                                       |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ               | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi           |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน                 | น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่ 0 - 50 °C                                           |
| อนุญาต                                        | MOT                                                                         |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                        | B 013277 0527 00                                                            |
| สื่อปฏิบัติการ                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ        | VDMA24364-B2-L                                                              |
| ความเหมาะสมของห้องคลีนรูม วัดตาม ISO 14644-14 | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                | -30 °C...60 °C                                                              |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว                       | 0.03766 kg/m                                                                |
| พอร์ทลม                                       | สำหรับต่อปลั๊กภายนอก Ø 10 มม.                                               |
| สี                                            | สีฟ้า                                                                       |
| ความแข็งผิ                                    | D 52 +/-3                                                                   |
| วัสดุหมายเหตุ                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                      |
| วัสดุท่อ                                      | โพลียูรีเทน                                                                 |