

# ท่อลมพลาสติก PEN

หมายเลขชิ้นส่วน: 553769

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| นอก Ø                                  | 4 mm...16 mm                                                                |
| Øภายใน                                 | 2.7 mm...10.8 mm                                                            |
| คุณสมบัติของท่อ                        | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน                                                       |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.95 bar...10 bar                                                          |
| อนุญาต                                 | MOT                                                                         |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | B 013277 0506 00                                                            |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                              |
| คลาสคสัณฐาน                            | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมนที่มีความหมายตาม ISO 14644-1     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -30 °C...60 °C                                                              |
| สี                                     | สีฟ้า<br>สีเหลือง<br>เขียว<br>ธรรมชาติ<br>สีแดง<br>สีดำ<br>เงิน<br>สีขาว    |
| ความแข็งผิ                             | D 52 +/-3                                                                   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                      |
| วัสดุท่อ                               | โพลีเอทิลีน                                                                 |