

รองรับท่อ  
**NPAW-S-T4**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 554027

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                       |
|----------------------------------------|------------------------------|
| ขนาด                                   | สำหรับมัดท่อ Ø สูงสุด 50 มม. |
| ระยะเวลา                               | 208.5 mm                     |
| กว้าง                                  | 34 mm                        |
| ขนาดบรรจุ                              | 10                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -30 °C...80 °C               |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 8.4 g                        |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS       |