

แผ่นเชื่อมต่อ VMPAL-AP-10-QS5/32"-2

หมายเลขชิ้นส่วน: 561006

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| กว้าง | 10.7 mm |
| ระยะเวลา | 107.3 mm |
| ขว้าง | 10.7 mm |
| ขนาดวาล์ว | 10 mm |
| จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด | 1 |
| ทิศทางการไหล | ย้อนกลับได้ |
| การออกแบบวาล์วเทอร์มินอล | ขนาดวาล์วสามารถผสมได้ |
| จำนวนคอยล์โซลินอยด์วาล์วสูงสุด | 2 |
| แรงดันใช้งาน | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| ไฟลัดความดัน | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -5 °C...50 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 30 g |
| ข้อต่อลม 2 | สำหรับท่อนอก Ø 5/32" |
| ข้อต่อลม 4 | สำหรับท่อนอก Ø 5/32" |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ | PA เสริมแรง |