

ฝาครอบสลีต  
ABP-5-S1  
หมายเลขชิ้นส่วน: 563360

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 5                                                             |
| ออกแบบ                                 | สำหรับ T-สลีต                                                 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -25 °C...70 °C                                                |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 13 g                                                          |
| ประเภทของรีด                           | ล้างด้วยโปรไฟล์กระบอกสูบ<br>สามารถสอดเข้าไปในร่องจากด้านบนได้ |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | ส่วน                                                          |