

ข้อต่อแบบงอ  
CRQSL-1/8-1/4-U  
หมายเลขชิ้นส่วน: 565327

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                    |
| ความกว้างปรกติ                         | 0.217 in                                       |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| ออกแบบ                                 | ตัว L                                          |
| ขนาดบรรจุ                              | 1                                              |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                              |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar     |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...203 psi                          |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III                              |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                         |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...150 °C                                |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                     | 8.85 ft-lbf                                    |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 0.705 oz                                       |
| เส้นที่ใช้งานได้                       | PFAN                                           |
| ประเภทของรัด                           | หกเหลี่ยมภายนอก 1/2                            |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวตัวผู้ 1/8 NPTF                          |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อนอก Ø 1/4"                            |
| อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์              | -4 °F...302 °F                                 |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |
| ซีลท่อนวัสดุ                           | FPM                                            |
| ส่วนเคลือบท่อวัสดุ                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |