

หัวต่อแบบกดเข้า CRQS-5/16H-1/4-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 565356

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	ค่าเริ่มต้น
ความกว้างปกติ	0.197 in
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ออกแบบ	แบบตรง
ขนาดบรรจุ	1
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	กด-ปล่อย เป็นหลัก
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...203 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...150 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.406 oz
เส้นที่ใช้งานได้	PFAN
ข้อต่อลม 1	ลูกบ็อกซ์ Ø 5/16"
ข้อต่อลม 2	สำหรับท่อนอก Ø 1/4"
อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์	-4 °F...302 °F
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ปล่อยแหวนวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ซีลที่วัสดุ	FPM
ส่วนเคลือบที่วัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง