

เทอร์มินัลสตริป
VABM-L1-10W-G18-10
 หมายเลขชิ้นส่วน: 566590

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	10.5 mm
จำนวนตำแหน่งหัวลวดสูงสุด	16
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
แรงบิดขั้นสูงสุดสำหรับการติดตั้ง DIN	1.5 Nm
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดหัวลวด	0.45 Nm
แรงขันยึดสูงสุดบนผนัง	3 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	331 g
ควมคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14	M5
การเชื่อมต่อควมคุมอากาศเสีย 82/84	M5
ข้อต่อลม 1	G1/8
ข้อต่อลม 2	M5
ข้อต่อลม 3	G1/8
ข้อต่อลม 4	M5
ข้อต่อลม 5	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด