

**ปลอกแขน**  
**QBH-5/16-1/4-U**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 567783

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                    |
| ความกว้างปรกติ                         | 0.157 in                                       |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| ออกแบบ                                 | แบบตรง                                         |
| ขนาดบรรจุ                              | 10                                             |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | กด-ปล่อย เป็นหลัก                              |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar         |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | 13.775 psi...145 psi                           |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...60 °C                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 0.071 oz                                       |
| ข้อต่อลม 1                             | ลูกบ็อกซ์ Ø 5/16"                              |
| ข้อต่อลม 2                             | ลูกบ็อกซ์ Ø 1/4"                               |
| อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์              | 32 °F...140 °F                                 |
| แหวนปล่อยสี                            | สีเทา                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PBT                                            |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | ปอม                                            |
| ซีลท่อนวัสดุ                           | NBR                                            |
| ส่วนเคลือบท่อวัสดุ                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |