


ท่อลมพลาสติก
PUN-H-3/16-BL-150-CB
 หมายเลขชิ้นส่วน: 567947

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ด้านนอก Ø นิ้ว	3/16
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	0.069 Feet
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	0.025 Feet
ข้อมูลการใช้งาน	TPE-U จากพื้นฐาน ether
คุณสมบัติของท่อ	เหมาะสำหรับใช้พลังงาน
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-14.4 psi...145 psi
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน	น้ำ: ความดันขณะทำงานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60 °C
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)
เครื่องทดสอบไฟ	UL94 HB
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	เหมาะสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ที่มีค่า Cu/Zn/Ni ลดลง (F1a)
ความเหมาะสมของห้องคลีนรูม วัดตาม ISO 14644-14	องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-31 °F...145 °F
น้ำหนักเส้นค่าตามความยาว	1.4 oz/ft
พอร์ทลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 3/16"
สี	สีฟ้า
ความแข็งแรง	D 52 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)