

ท่อลมพลาสติก
PEN-3/16-SW-150-CB
 หมายเลขชิ้นส่วน: 569882

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ด้านนอก Ø นิ้ว	3/16
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	0.075 Feet
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	0.039 Feet
คุณสมบัติของท่อ	เหมาะสำหรับโซฟลิ่งงาน
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 bar...4 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...58 psi
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน	น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่ 0 - 50 °C
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
คลาสคลีนรูม	องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1
อุณหภูมิโดยรอบ	-22 °F...140 °F
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	1.08 oz/ft
พอร์ทกลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 3/16"
สี	สีดำ
ความแข็งผิ	D 52 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	โพลียูรีเทน