

ท่อลมพลาสติก
PAN-MF-4X0,75-SW-500
 หมายเลขชิ้นส่วน: 572091

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	4 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	15 mm
Øภายใน	2.5 mm
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	10 mm
ได้มาตรฐาน	DIN 73378-PA12-PHL
คุณสมบัติของท่อ	เหมาะสำหรับใช้พลังงาน
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...3.1 MPa -0.95 bar...31 bar -13.775 psi...449.5 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::] น้ำมันแร่
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-60 °C...100 °C
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	0.008 kg/m
พอร์ทกลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 4 มม.
สี	สีดำ
ความแข็งแรง	D 65 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	PA12-P