


**เทอร์มินัลสตริป**  
**VABM-L1-14G-G14-10-GR**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 573495

**FESTO**



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| กว้าง                                  | 16 mm                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| จำนวนตำแหน่งขั้วสูงสุด                 | 10                                        |
| อนุญาต                                 | c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL)          |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -20 °C...60 °C                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1545 g                                    |
| ควมคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14          | M5                                        |
| การเชื่อมต่อควมคุมอากาศเสีย 82/84      | M5                                        |
| ข้อต่อลม 1                             | G1/4                                      |
| ข้อต่อลม 3                             | G1/4                                      |
| ข้อต่อลม 5                             | G1/4                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ                      | โลหะผสมอลูมิเนียมดีด                      |