

# Connector NPQH-D-S6-Q4-P10

หมายเลขชิ้นส่วน: 578304

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                                                 |
| ความกว้างปรกติ                         | 3 mm                                                                        |
| ความลึกในการใส่ท่อ                     | 13 mm                                                                       |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                  |
| ออกแบบ                                 | แบบตรง                                                                      |
| ขนาดบรรจุ                              | 10                                                                          |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                                                           |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar                                    |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...290 psi                                                       |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน          | น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่ 0 - 50 °C                                           |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน                 | NSF C0523185                                                                |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทำน้ำมันได้                                                           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                                                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| คลาสคสีนรุม                            | คลาส 4 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                                               |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูการประกาศความสอดคล้อง<br>NSF/ANSI 169                                     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...150 °C                                                               |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 6.9 g                                                                       |
| ข้อต่อลม 1                             | ข้อต่อ Ø 6 มม.                                                              |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางนอก Ø 4 มม.                                     |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                      |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | ทองเหลือง ชุบนิเกิลทางเคมี                                                  |
| แหวนยึดวัสดุ                           | PEI                                                                         |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | ทองเหลืองชุบนิกเกิล                                                         |
| ซีลท่อวัสดุ                            | FPM                                                                         |
| ส่วนเคลือบท่อวัสดุ                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                 |
| แหวนรองวัสดุ                           | PEI                                                                         |