

# Pneumatic terminal LT-2-PK-4-DA

หมายเลขชิ้นส่วน: 5869

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| แรงดันใช้งาน                           | 0.1 bar...8 bar                                |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:::-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 6 g                                            |
| พอร์ตกลม                               | ปลั๊ก PK-4                                     |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |