

หัวต่อเทอร์มินัล  
VABM-B10-25E-N12-6  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8026256

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| กว้าง                                  | 27.5 mm                                   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| จำนวนตำแหน่งสายสูงสุด                  | 6                                         |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 2115 g                                    |
| ประเภทของรีด                           | มีรูทะลุ                                  |
| ข้อต่อไฟลิตแอร์ 12                     | 1/8 NPT                                   |
| ช่องเชื่อมต่ออากาศ 14                  | 1/8 NPT                                   |
| ข้อต่อลม 1                             | 1/2 NPT                                   |
| ข้อต่อลม 3                             | 1/2 NPT                                   |
| ข้อต่อลม 5                             | 1/2 NPT                                   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ                      | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                      |