

ฐานรอง Manifold
VABV-S1-1HSB-G38
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8030650

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	44 mm
ฟังก์ชันการระบายอากาศ	คืนแรงได้
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 5599-1
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	1
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
ความเหมาะสมของสัญญาณ	ใช่
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...50 °C
สื่อควบคุม	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	490 g
ข้อต่อลม 2	G3/8
ข้อต่อลม 4	G3/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	อลูมิเนียมหล่อ