

แผ่นเชื่อมต่อ VABS-S1-2S-G12

หมายเลขชิ้นส่วน: 8032644

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ความกว้าง | 58 mm |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน | ISO 5599-1 |
| แรงดันใช้งาน | 0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar |
| ไฟลิตความดัน | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| ความเหมาะสมของสัญญาณ | ใช่ |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 °C...60 °C |
| อุณหภูมิปานกลาง | -10 °C...60 °C |
| สื่อควบคุม | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 380 g |
| ประเภทของรัด | พร้อมรูเจาะสำหรับสกรู M6 |
| ควบคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14 | G1/8 |
| ข้อต่อลม 1 | G1/2 |
| ข้อต่อลม 2 | G1/2 |
| ข้อต่อลม 3 | G1/2 |
| ข้อต่อลม 4 | G1/2 |
| ข้อต่อลม 5 | G1/2 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ | อลูมิเนียมหล่อ |