

Mounting NEAU-A-N8-2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8032869

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	2
ออกแบบ	สำหรับ T-สลอต
ประเภทของรัด	ยึดใน T-slot ตามและข้ามช่อง T สามารถสอดเข้าไปในร่องจากด้านบนได้
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...85 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...85 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
วัสดุสุกรู	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
น็อตช่องวัสดุ	ทองเหลืองชุบนิกเกิล