

**ท่อลมพลาสติก**  
**PAN-R-28X2,5-SW**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8036208

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| นอก Ø                                  | 28 mm                                                               |
| ระยะการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล    | 350 mm                                                              |
| Øภายใน                                 | 23 mm                                                               |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar                           |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...116 psi                                               |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                      |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -30 °C...80 °C                                                      |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว                | 0.207 kg/m                                                          |
| พอร์ทลม                                | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 28 มม.                                     |
| สี                                     | สีดำ                                                                |
| ความแข็งผิ                             | D 62 +/-3                                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                              |
| วัสดุท่อ                               | TPE-A                                                               |