

common supply manifold OABM-P-G3-15-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 8049145

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จำนวนช่องเสียบอุปกรณ์	4
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
แรงบิดกระชับสูงสุด	3.3 Nm
แรงบิดขั้นต่ำ	0.3 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	97.1 g
ประเภทของวัสดุ	มีรูทะลุ
ข้อต่อลม 1	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด