

# ชุดต่อแบบขนาน EAMM-U-60-S48-40R-91

หมายเลขชิ้นส่วน: 8058949

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	60
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	6000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	26.7 kgmm <sup>2</sup>
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.07 Nm
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	3 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1150 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	S48
อินเทอร์เฟซรหัสมอเตอร์	40R
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS