


ชุดตัวแปลง EHAM-E20-40-E19-25

หมายเลขชิ้นส่วน: 8080760

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	40
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...70 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	30 g
ฐานรหัสอินเทอร์เฟซ	E20
โครงสร้างรหัสอินเทอร์เฟซ	E19
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์	โลหะผสมอลูมิเนียมดีด