


เทอร์มินัลสตริป
VABM-P6-15M-G18-M5-6
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8083545

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	15 mm
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ทิศทางการเชื่อมต่อที่ด้านข้าง
จำนวนตำแหน่งสายสูงสุด	6
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดสาย	0.6 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	210 g
ข้อต่อ 1	G1/8
ข้อต่อ 2	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด