


ชุดเกียร์ EMGA-40-A-G3-40P

หมายเลขชิ้นส่วน: 8085342

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	40 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	40 mm
ฟันเฟือง	0.35 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แบบมุมฉาก
อัตราทดเกียร์	3:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	18000 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกระปุกเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	4.5 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกระปุกเกียร์	0.049 kgcm ²
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	7 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	95 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	0.8 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	500 g
โหลดเพลลาแกนที่อนุญาต	200 N
โหลดเพลลาโรตารีที่อนุญาต	200 N
เอาต์พุตกระปุกอินเตอร์เฟส	40G
ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟซ	40P
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS