

ป้ายแสดง
ASLR-L-X4-612-P240
หมายเลขชิ้นส่วน: 8087174

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	6x12.5 มม.
ข้อมูลการใช้งาน	พิมพ์บนเฟรมและเป็นเครื่องหมายคู่ได้
ออกแบบ	เวอร์ชัน X4
ฉลาก	ฝังลูกค้ำ
พื้นที่ติดฉลาก	4.9 มม. x 11.4 มม.
เทคนิคการติดฉลาก	เครื่องพิมพ์จาก PHOENIX CONTACT เช่น THERMOMARK, BLUEMARK หรือ TOPMARK
องค์ประกอบที่กำหนด	อุปกรณ์และการระบุตำแหน่งประกอบเดียว
ขนาดบรรจุ	24
หมายเหตุเกี่ยวกับขนาดภาษา	10 เฟรม ตัวละ 24 ตัว
ทดสอบไฟ	UL94 V-0
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40 °C...85 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...85 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.1 g
ประเภทของรัด	สามารถกดด้วยตนเอง
สี	สีขาว
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุโล่	คอมพิวเตอรส์วนบุคคล