

กระบอกจก
DFST-50-30-L-Y4-A-G2
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8090406

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อับ	30 mm
Øลูกสูบ	50mm
การทำให้หมด ๆ	แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน ใช้คอปหน้าแบบปรับได้
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่ ดึง
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ก้านลูกสูบพร้อมแขนโยก
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
เซนเซอร์ตำแหน่งก้านโยก	สำหรับเซ็นเซอร์อุปน์ย
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	คู่มือคั้น
แรงดันใช้งาน	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
ความยาวลดทอน	15 mm
แรงกระแทกที่อนุญาตบนก้านลูกสูบขยาย	3000 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1900 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
พอร์ตกลม	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	อลูมิเนียมหล่อ
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ม้วนวัสดุ	POM