

ปลั๊กจำลอง NEAC-M-S-BD-R3SCPP

หมายเลขชิ้นส่วน: 8090740

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	34 mm
ความสูง	22.4 mm
ระยะเวลา	69.2 mm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	75.4 g
ขนาดบรรจุ	1
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	สำหรับ RJ45 และ SC-RJ
ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด	สลักตึง
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...70 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40 °C...70 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
ที่อยู่อาศัย	เงิน
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ, ซุบนิกเกิล
ซีลวัสดุ	NBR
ทดสอบไฟ	UL94 V-0