

ชุดต่อแบบขนาน
EAMM-U-45-V32-42AB-63
หมายเลขชิ้นส่วน: 8095613

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	45
ระยะศูนย์กลาง	63 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
อัตราทดเกียร์	1:1
ความเร็วการหมุนสูงสุด	3600 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	4.35 kgmm ²
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.05 Nm
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	1 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	242 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเทอร์เฟส	V32
อินเทอร์เฟสรหัสมอเตอร์	42AB
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS