


ชุดต่อ
EAMM-A-P8-38A-58AA
หมายเลขชิ้นส่วน: 8105910

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	10.6 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	5.87 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	12.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	185 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	P8-38A
อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์	58AA
ตัวเรือนคลัตช์รหัสอินเตอร์เฟซ	38A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS