


แม็กนิโฟล บล็อก
VABS-C12-6-S-B3
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8122792

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	6 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ทิศทางการเชื่อมต่อที่ด้านข้าง
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	1
แรงดันใช้งาน	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ขนาดอนุภาคสูงสุด 5 µm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1.1 g
ประเภทของวัสดุ	มีรูทะลุ
ข้อต่อลม 2	สำหรับท่อลมด้านใน Ø 2 มม.
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	PBT