

Control plate DADG-FM-VDE1G14

หมายเลขชิ้นส่วน: 8131548

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	VDI/VDE 3845 (นามูร์)
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งาน	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แรงบิดกระชับสูงสุด	23 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	274.5 g
ประเภทของรัด	ติดโดยตรงผ่านเกลียวบนแผ่นปิด
พอร์ทกลม	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมไนต์
วัสดุสกรู	ทองเหลืองชุบนิเกิล