


# บล็อกการเชื่อมต่อ VABS-S7-RB-B-G14-VDE2-R12

หมายเลขชิ้นส่วน: 8141067

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ควบคุมการจ่ายอากาศ	ภายนอก ภายใน
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP65 ในสภาพการติดตั้ง
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	750 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
ข้อต่อไฟลิตแอร์ 12	G1/4
ข้อต่อลม 1	G1/4
ข้อต่อลม 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
ข้อต่อลม 3	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	เคลือบอะลูมิเนียม
ซีลวัสดุ	NBR