


# ชุดเกียร์ EMGA-80-P-G20-EAS-80

หมายเลขชิ้นส่วน: 8141743

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	80 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	80 mm
ฟันเฟือง	0.15 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แพลนเนตารี
อัตราทดเกียร์	20:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	7000 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกระปุกเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	120 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกระปุกเกียร์	0.406 kgcm <sup>2</sup>
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	240 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	96 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	10.4 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2500 g
เอาต์พุตกระปุกอินเตอร์เฟส	80G
ไดรฟ์เกียร์อินเตอร์เฟส	80P
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS