

หน่วยจ่ายพลังงาน

CACN-3A-1-10-G2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8149581

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	42 มม.
ความสูง	130 มม.
ระยะเวลา	160 มม.
ตำแหน่งการติดตั้ง	การพาความร้อนฟรี
การดูแลเบื้องต้น	1 เฟส
กระแสไฟเข้า	1.3 - 3.1 A
แรงดันไฟขาออกที่กำหนดDC	24 V
กระแสไฟขาออกที่กำหนด	10 A
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต AC	100 V...240 V
การซัพพอร์ตเมื่อไฟดับ	20 ms
ความถี่หลัก	45 Hz...65 Hz
อนุญาต	c UL เร - รายการ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC , ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40 °C...85 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	95 %
ระดับการป้องกัน	IP20
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...70 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1168 g
ประเภทของรีด	พร้อมราง DIN
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS