

# แหวนปิดผนึก OL-1

หมายเลขชิ้นส่วน: 8153156

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                   | ISO 16030                                 |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...3 MPa<br>-0.95 bar...30 bar  |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...435 psi                     |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                            |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -40 °C...100 °C                           |
| กระชับมือที่ RT                        | ใช่                                       |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด                   | 23 Nm                                     |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย       | ± 20 %                                    |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1.09 g                                    |
| พอร์ทลม                                | G1                                        |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| วัสดุหุุด                              | อลูมิเนียม                                |
| สีวัสดุ                                | HNBR                                      |