

**ท่อลมพลาสติก**  
**PUN-H-F-4X0,75-GE**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8153384

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| นอก Ø                                  | 4 mm                                                                             |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล   | 16 mm                                                                            |
| Øภายใน                                 | 2.6 mm                                                                           |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                  | 8 mm                                                                             |
| ข้อมูลการใช้งาน                        | ท่อลมที่ไม่มีตัวพิมพ์<br>TPE-U จากพื้นฐาน ether                                  |
| คุณสมบัติของท่อ                        | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน                                                            |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar                                        |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...87 psi                                                             |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน          | น้ำ: ความดันขณะทำงานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60 °C    |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)      |
| เครื่องทดสอบไฟ                         | UL94 HB                                                                          |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                                   |
| คลาสคสีนรุม                            | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1         |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูการประกาศความสอดคล้อง                                                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -35 °C...60 °C                                                                   |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว                | 0.0084 kg/m                                                                      |
| พอร์ทลม                                | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 4 มม.<br>สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 3 มม. พร้อมน็อตยูนิเียน |
| สี                                     | สีเหลือง                                                                         |
| ความแข็งผิ                             | D 52 +/-3                                                                        |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                           |
| วัสดุท่อ                               | TPE-U (PU)                                                                       |