


โซ่คัพ

DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10

หมายเลขชิ้นส่วน: 8161536

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	32
อับ	25 mm
การทำให้หมด ๑	ปรับตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	1 m/s
เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิห้อง	0.3 s
ฟังก์ชัน	กีด บทบาทเดียว
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
ความยาวลวดทอง	25 mm
แรงกระแทกสูงสุด	6000 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	270 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	180000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	2 J
แรงResetting	150 N
แรงแทรกต่ำสุด	480 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1050 g
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตล็อค
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
วัสดุโน้ต	เหล็กกล้าไนซ์