


# เครื่องกำเนิดความดันสูญญากาศ PGVA-2-P1V1-Q4-A

หมายเลขชิ้นส่วน: 8163214

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
กรองความบริสุทธิ์	0.01 µm
รองรับการกำหนดค่า	สคริปต์ Python
แสดง	ไฟ LED
แรงดันขาออก 1	-0.062 MPa
แรงดันทางออก 2	0.08 MPa
อัตราการไหลปกติ (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	1.2 l/min
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	169 มม. x 208 มม. x 55 มม.
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	21.6 V...26.4 V
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	11 W
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
แหล่งจ่ายไฟ พลังงาน	ไหลและสายดินที่ใช้งานได้
แหล่งจ่ายไฟ ประเภทการเชื่อมต่อ	กระป๋อง
แหล่งจ่ายไฟ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	เทอร์มินัลสตรีป
การจ่ายแรงดันไฟ จำนวนขั้ว/สายไฟ	5
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
ความเหนียว	การทดสอบการชนส่งที่มีระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN 60068-2-6
กันกระแทก	การทดสอบแรงกระแทกด้วยระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ EN 60068-2-27
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 85 %
ระดับพลังเสียง	55 dB(A)
ระดับการป้องกัน	IP20
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...40 °C

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1.8 kg
ระบบควบคุมไฟฟ้า	การควบคุมแบบบูรณาการ
ประเภทของรัด	พร้อมเกลียวตัวเมียขนาด M4
ข้อต่อลม 1	QS-4
ข้อต่อลม 2	QS-4
จำนวน การเชื่อมต่อแบบนิวเมติก	2
ที่อยู่อาศัยสี	สีเทา
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	อะลูมิเนียม, เคลือบด้วยสีฝุ่น