

การยึดติดเซ็นเซอร์

DASP-V4-12-A-R1

หมายเลขชิ้นส่วน: 8174844

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	12
ออกแบบ	สำหรับก้านผูก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
สำหรับลูกสูบ	Ø80 Ø100 Ø125
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...120 °C
แรงบิดในการขัน	0.6 Nm...1 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	39 g
ประเภทของรัด	ติดอยู่
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ผู้ถือวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุสาร	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง