

ตัวคัน
VABD-XA-12-P2
หมายเลขชิ้นส่วน: 8191737

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	12
การแยกโซนความดัน	ช่อง 3 และ 5
ขนาดบรรจุ	2
แรงดันใช้งาน	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
ความเหมาะสมของสัญญาณ	ใช่
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.5 g
ประเภทของรีด	สามารถถอดด้วยตนเอง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สีวัสดุ	HNBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง